




Anslutningskabel

VDOGH030VAS0005P03STGF030VAS



Applikation		
Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja	
Applikation	hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin	
Silikonfri	ja	
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Skyddsklass		III
Max. strömbelastning totalt	[A]	3
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	5...80
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Godkännanden / tester		
UL godkännande	Spänningsmatning	Class 2
Mekaniska data		
Vikt	[g]	161,8
Mått	[mm]	10 x 10 x 36
Material		kapsling: PP Halogenfri; Packning: EPDM
Material mutter		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
För användning i släpkedja		ja



Anslutningskabel

VDOGH030VAS0005P03STGF030VAS

För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler	> 1 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 5,0 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

