


## Anslutningskabel

VDOAH030VAS0001P03STGF030VAS



## Applikation

|                      |                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper | Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
| Applikation          | hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin                    |
| Silikonfri           | ja                                                                      |

## Elektriska data

|                                 |                                           |
|---------------------------------|-------------------------------------------|
| Anslutningsspänning [V]         | < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC) |
| Skyddsklass                     | III                                       |
| Max. strömbelastning totalt [A] | 3                                         |

## Driftförhållanden

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivningstemperatur [°C]          | -25...80                    |
| Omgivningstemperatur (rörlig) [°C] | 5...80                      |
| Kapslingsklass                     | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Godkännanden / tester

|                |                  |         |
|----------------|------------------|---------|
| UL godkännande | Spänningsmatning | Class 2 |
|----------------|------------------|---------|

## Mekaniska data

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Vikt [g]                   | 54,5                                    |
| Mått [mm]                  | 10 x 10 x 36                            |
| Material                   | kapsling: PP Halogenfri; Packning: EPDM |
| Material mutter            | rostfritt stål (1,4404 / SS2348)        |
| För användning i släpkedja | ja                                      |



## Anslutningskabel

VDOAH030VAS0001P03STGF030VAS

|                            |                                           |                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| För användning i släpkedja | Böjningsradie för flexibla installationer | min. 10x kabeldiametern                                                                |
|                            | Färdhastighet                             | max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s <sup>2</sup> acceleration. |
|                            | Böjningscykler                            | > 1 Mio.                                                                               |
|                            | Torsion/vridningsvinkel                   | ± 180 °/m                                                                              |

### Anmärkning

Förpackning

1 antal

### Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm



### Elektrisk anslutning

kabel: 1,0 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Anslutning



### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

