




Y-anlutningskabel

YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Applikation	hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	10...36 DC
Skyddsklass		II
Max. strömbelastning totalt	[A]	4

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
----------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...100
Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	5...100
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Godkännanden / tester

UL godkännande	Ta	65 °C
----------------	----	-------

Mekaniska data

Vikt	[g]	98
Gjuten-body material		PP
Material mutter		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
Tätningmaterial		EPDM
Antal portar i splitboxen		2



Y-anslutningskabel

YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS

För användning i släpkedja		ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler	> 1 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 1 m, MPPE, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PP, grå; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,6...1,2 Nm



Elektrisk anslutning

Anslutning





Y-anslutningskabel

YDOAH032VAS0001P03STGH040VAS

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 2 x M12, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PP, svart transparent; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: EPDM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

