

Anslutningskabel hona

ADOAH032ZDB0002E03



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Skyddsklass	II
Max. strömbelastning totalt [A]	4

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
----------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...70
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	5...70
Kapslingsklass	IP 65; IP 67

Mekaniska data

Vikt [g]	83,2
Mått [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Material	kapsling: TPU svart transparent; Packning: FKM
Material mutter	Mässing, förnicklad
För användning i släpkedja	ja



Anslutningskabel hona

ADOAH032ZDB0002E03

För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler	1 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning


kabel: 2 m, PVC, svart, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Anslutning



Ledarfärger :
 BK = svart
 BN = brun
 BU = blå