


## Anslutningskabel

VDOGH034VAS00,3E03STAF030VAS



## Applikation

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
| Applikation          | hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin        |
| Silikonfri           | ja                                                          |

## Elektriska data

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| Anslutningsspänning [V]         | 10...36 DC |
| Skyddsklass                     | III        |
| Max. strömbelastning totalt [A] | 3          |

## Utgångar

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Elektriskt utförande | PNP |
|----------------------|-----|

## Driftförhållanden

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivningstemperatur [°C]            | -25...80                    |
| Hänvisning till omgivningstemperatur | cULus: ...50 °C             |
| Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]   | 5...80                      |
| Hänvisning till omgivningstemperatur | cULus: ...50 °C             |
| Kapslingsklass                       | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniska data

|                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| Vikt [g]             | 35,5                             |
| Gjuten-body material | PVC                              |
| Material mutter      | rostfritt stål (1,4404 / SS2348) |
| Tätningmaterial      | EPDM                             |



## Anslutningskabel

VDOGH034VAS00,3E03STAF030VAS

|                            |                                           |                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| För användning i släpkedja |                                           | ja                                                                                     |
| För användning i släpkedja | Böjningsradie för flexibla installationer | min. 10x kabeldiametern                                                                |
|                            | Färdhastighet                             | max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s <sup>2</sup> acceleration. |
|                            | Böjningscykler                            | > 1 Mio.                                                                               |
|                            | Torsion/vridningsvinkel                   | ± 180 °/m                                                                              |

## Displayer / manöverelement

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| Display | Utgångsstatus | 2 x LED, gul  |
|         | drift         | 2 x LED, grön |

## Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

## Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC, orange; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm



## Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Anslutning





## Anslutningskabel

VDOGH034VAS00,3E03STAF030VAS

### Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: PVC, svart transparent; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Packning: EPDM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

