



Anslutningskabel

VDOAH030VAS00,3E03STGH030VAS



Applikation		
Speciella egenskaper		Silikonfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Applikation		hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
Silikonfri		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Skyddsklass		II
Max. strömbelastning totalt	[A]	4
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...100
Hänvisning till omgivningstemperatur		cULus: ...50 °C
Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	5...100
Hänvisning till omgivningstemperatur		cULus: ...50 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25...55
Lagerhållning, fuktighet	[%]	10...100
Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass		1K22/ DIN 60721-3-1
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaniska data		
Vikt	[g]	42,7
Material		kapsling: PVC orange; Packning: EPDM
Material mutter		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)



Anslutningskabel

VDOAH030VAS00,3E03STGH030VAS


För användning i släpkedja	ja	
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s² acceleration.
	Böjningscykler	> 1 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm

