

## Anslutningskabel hona

ADOAH030VAS0005E03



## Applikation

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
| Applikation          | hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin        |
| Silikonfri           | ja                                                          |

## Elektriska data

|                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Anslutningsspänning [V]         | < 250 AC / < 300 DC |
| Skyddsklass                     | II                  |
| Max. strömbelastning totalt [A] | 4                   |

## Driftförhållanden

|                                                           |                             |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivningstemperatur [°C]                                 | -25...100                   |
| Hänvisning till omgivningstemperatur                      | cULus: ...50 °C             |
| Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]                        | 5...100                     |
| Hänvisning till omgivningstemperatur                      | cULus: ...50 °C             |
| Lagringstemperatur [°C]                                   | -25...55                    |
| Lagerhållning, fuktighet [%]                              | 10...100                    |
| Andra klimatförhållanden för lagring enligt angiven klass | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Kapslingsklass                                            | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniska data

|           |                                      |
|-----------|--------------------------------------|
| Vikt [g]  | 181,4                                |
| Mått [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5                   |
| Material  | kapsling: PVC orange; Packning: EPDM |



## Anslutningskabel hona

ADOAH030VAS0005E03

|                            |                                           |                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Material mutter            | rostfritt stål (1,4404 / SS2348)          |                                                                                        |
| För användning i släpkedja | ja                                        |                                                                                        |
| För användning i släpkedja | Böjningsradie för flexibla installationer | min. 10x kabeldiametern                                                                |
|                            | Färdhastighet                             | max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s <sup>2</sup> acceleration. |
|                            | Böjningscykler                            | > 1 Mio.                                                                               |
|                            | Torsion/vridningsvinkel                   | ± 180 °/m                                                                              |

## Anmärkning

|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

## Elektrisk anslutning

kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, vinklad; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



## Anslutning



|      |               |
|------|---------------|
|      | Ledarfärger : |
| BK = | svart         |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |