

## Anslutningskabel hona

ADOAF030VAS0005E03



## Applikation

|                      |                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------|
| Speciella egenskaper | Silikonfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja |
| Applikation          | hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin        |
| Silikonfri           | ja                                                          |

## Elektriska data

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Anslutningsspänning [V]         | < 50 AC / < 60 DC |
| Skyddsklass                     | III               |
| Max. strömbelastning totalt [A] | 3                 |

## Driftförhållanden

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Omgivningstemperatur [°C]            | -25...80                    |
| Hänvisning till omgivningstemperatur | cULus: ...50                |
| Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]   | 5...80                      |
| Hänvisning till omgivningstemperatur | cULus: ...50                |
| Kapslingsklass                       | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mekaniska data

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Vikt [g]                   | 171,8                                |
| Mått [mm]                  | 19 x 10 x 25,5                       |
| Material                   | kapsling: PVC orange; Packning: EPDM |
| Material mutter            | rostfritt stål (1,4404 / SS2348)     |
| För användning i släpkedja | ja                                   |



## Anslutningskabel hona

ADOAF030VAS0005E03

|                            |                                           |                                                                                        |
|----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| För användning i släpkedja | Böjningsradie för flexibla installationer | min. 10x kabeldiametern                                                                |
|                            | Färdhastighet                             | max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s <sup>2</sup> acceleration. |
|                            | Böjningscykler                            | > 1 Mio.                                                                               |
|                            | Torsion/vridningsvinkel                   | ± 180 °/m                                                                              |

## Anmärkning


|             |         |
|-------------|---------|
| Förpackning | 1 antal |
|-------------|---------|

## Elektrisk anslutning


kabel: 5 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm



## Anslutning



|      |               |
|------|---------------|
|      | Ledarfärger : |
| BK = | svart         |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |