


Anslutningskabel

VDOGF030VAS0010E03STGF030VAS



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Applikation	hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 50 AC / < 60 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...50
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	5...80
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...50
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt [g]	354,8
Mått [mm]	10 x 10 x 36
Material	kapsling: PVC orange; Packning: EPDM
Material mutter	rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
För användning i släpkedja	ja



Anslutningskabel

VDOGF030VAS0010E03STGF030VAS

För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler	> 1 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, rak; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm

