




Anslutningskabel

VDOAF040VAS0010E04STGH040VAS



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Applikation	hygieniska och våta områden inom livsmedelsindustrin
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Skyddsklass		III
Max. strömbelastning totalt	[A]	3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Hänvisning till omgivningstemperatur		cULus: ...50
Omgivningstemperatur (rörlig)	[°C]	5...80
Hänvisning till omgivningstemperatur		cULus: ...50
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt	[g]	386,3
Mått	[mm]	15,5 x 15,5 x 49
Material		kapsling: PVC orange; Packning: EPDM
Material mutter		rostfritt stål (1,4404 / SS2348)
För användning i släpkedja		ja



Anslutningskabel

VDOAF040VAS0010E04STGH040VAS

För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler	> 1 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Anmärkning

Förpackning

1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt


Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk anslutning

kabel: 10 m, PVC, orange, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M8, vinklad; kodning: A; Låsning: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm

