


Y-anslutningskabel

YDOGF030SCS00,3T03STGH040SCS



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Applikation	svetsapplikationer
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 50 AC / < 60 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	-25...90
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt [g]	46,4
Gjuten-body material	TPU
Material mutter	Mässing, nonstick-beläggning
Tätningmaterial	FKM
Antal portar i splitboxen	2
För användning i släpkedja	ja



Y-anslutningskabel

YDOGF030SCS00,3T03STGH040SCS

För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer	min. 10x kabeldiametern
	Färdhastighet	max. 3,3 m/s vid 5 m horisontell färdsträcka och max. 5 m/s ² acceleration.
	Böjningscykler	> 2 Mio.
	Torsion/vridningsvinkel	± 180 °/m

Anmärkning

Anmärkning	utan kabelflaggor/-fanor
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 4,5 mm; ej bestrålad (återvinningsbar); resistent mot svetsgnistor; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, orange; Låsning: Mässing, nonstick-beläggning; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Elektrisk anslutning

Anslutning





Y-anslutningskabel

YDOGF030SCS00,3T03STGH040SCS

Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 2 x M8, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU, orange; Låsning: Mässing, nonstick-beläggning; Packning: FKM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,3...0,5 Nm

