


Anslutningskabel hona

ADOGH046SCS0005T04



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Applikation	svetsapplikationer
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Skyddsklass	II
Max. strömbelastning totalt [A]	4

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
----------------------	-----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...75
Omgivningstemperatur (rörlig) [°C]	-25...90
Hänvisning till omgivningstemperatur	cULus: ...75
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mekaniska data

Vikt [g]	181,7
Mått [mm]	15,5 x 15,5 x 45
Material	kapsling: TPU svart transparent; Packning: FKM
Material mutter	Mässing, nonstick-beläggning



Anslutningskabel hona

ADOGH046SCS0005T04


För användning i släpkedja	ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer
	Färdhastighet
	Böjningscykler
	Torsion/vridningsvinkel

Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	4 x LED, gul
	drift	2 x LED, grön


Anmärkning	
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning
kabel: 5 m, PUR, Halogenfri, grå, Ø 4,9 mm; ej bestrålad (återvinningsbar); resistent mot svetsgnistor; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektrisk anslutning - Honkontakt
Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Låsning: Mässing, nonstick-beläggning; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm



Anslutning



BK =	Ledarfärger :
BN =	svart
BU =	brun
WH =	blå
	vit