

## Hörspegel för ljusbommar

DEFLECTION MIRROR 885 LENGTH



## Driftförhållanden

|                      |      |          |
|----------------------|------|----------|
| Omgivningstemperatur | [°C] | -10...55 |
|----------------------|------|----------|

## Mekaniska data

|          |      |                                                                |
|----------|------|----------------------------------------------------------------|
| Vikt     | [g]  | 4685                                                           |
| Mått     | [mm] | 927 x 110 x 36                                                 |
| Material |      | Aluminium epoxy-pulverbelagd; plast; Tillbehör: Stål förzinkat |
| Längd L  | [mm] | 885                                                            |

## Tillbehör

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| Ingående delar | skruvar: 4 x M8        |
|                | sexkantmuttrar: 4 x M8 |
|                | packningar: 4          |

# EY1005



## Hörnspegel för ljusbommar

DEFLECTION MIRROR 885 LENGTH

### Anmärkning

Förpackning

1 antal