




Anslutningskabel till ljusbommar

ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO



Applikation		
Speciella egenskaper		Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift
Utförande		För anslutning av säkerhetsljusridå/säkerhetsljusgaller OSSD, för mottagare
Applikation		Automatik-konfigurerad
Silikonfri		ja
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	< 36 DC
Skyddsklass		II
Max. strömbelastning totalt	[A]	4; (...40 °C)
Driftförhållanden		
Kapslingsklass		IP 67
Mekaniska data		
Vikt	[g]	47
Material		TPU orange; PA
Gjuten-body material		TPU/PA
Material mutter		Mässing, förnicklad
Anmärkning		
Förpackning		1 antal



Anslutningskabel till ljusbommar

ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO

Elektrisk anslutning

kabel: 0,1 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU/PA, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm




Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU/PA, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,6...0,7 Nm



Anslutning



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
GN =	grön
GY =	grå
PK =	rosa
RD =	röd
WH =	vit
YE =	gul