


Anslutningskabel till ljusbommar

ADAPTER CABLE TRANSM.HIGH RANG



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift
Utförande	För anslutning av säkerhetsljusridå/säkerhetsljusgaller OSSD, för transmitter
Applikation	Konfigurerad för "lång räckvidd"
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	< 36 DC
Skyddsklass	II
Max. strömbelastning totalt [A]	4; (...40 °C)

Driftförhållanden

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Mekaniska data

Vikt [g]	44,7
Material	TPU orange; PA
Gjuten-body material	TPU/PA
Material mutter	Mässing, förnicklad

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Anslutningskabel till ljusbommar


ADAPTER CABLE TRANSM.HIGH RANG

Elektrisk anslutning

kabel: 0,1 m, PUR, Halogenfri, svart, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektrisk anslutning - Honkontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU/PA, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,6...1,5 Nm




Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU/PA, orange; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad;
Åtdragningsmoment: 0,6...0,7 Nm



Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	vit