


Muting arm set

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS



Produktegenskaper

Typ av ljus	infrarött ljus
-------------	----------------

Applikation

Utförande	sekvensiell muting med fyra parallela enkelavkännande givare
Funktionsprincip	Reflexavkännande fotocell

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	19,2...28,8 DC
Strömförbrukning [mA]	60
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Typ av ljus	infrarött ljus
Våglängd [nm]	940

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	mörkerkopplad
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	0,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja




Muting arm set


4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS

Område		
Räckvidd	[m]	< 2,5
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-30...55
Kapslingsklass		IP 65
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniska data		
Vikt	[g]	3530
Material		Aluminium; polypropylene
Material lins		polykarbonat-ABS
Anmärkning		
Förpackning		4 antal
Elektrisk anslutning - sändare 1		

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: blå



Anslutning



4 OUT 1 Binär utgång
2 OUT 2 Binär utgång




Muting arm set


4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS

Elektrisk anslutning - sändare 2

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Gjuten kåpa: röd



Anslutning



4 OUT 3	Binär utgång
2 OUT 4	Binär utgång