


EY5053



Y-anslutningskabel

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE



Applikation

Speciella egenskaper	Silikonfri; Halogenfri; guldpläterade stift; För användning i släpkedja
Silikonfri	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	24 DC
Skyddsklass	III
Max. strömbelastning totalt [A]	3

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67

Mekaniska data

Vikt [g]	54,1
Gjuten-body material	TPU
Material mutter	Mässing, förnicklad
Tätningmaterial	FKM
För användning i släpkedja	ja
För användning i släpkedja	Böjningsradie för flexibla installationer min. 15 x kabeldiametern
	Böjningscykler > 1 Mio.

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt C

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5...0,8 Nm




Y-anslutningskabel

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Elektrisk anslutning - kabel


kabel: 0,45 m, PVC, Halogenfri, svart, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²

Anslutning



Elektrisk anslutning - Honkontakt A

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5...0,8 Nm



Elektrisk anslutning - Honkontakt B

Anslutning: 1 x M12, rak; kodning: A; Gjuten kåpa: TPU; Låsning: Mässing, förnicklad; Packning: FKM; Kontakter: guldpläterad; Åtdragningsmoment: 0,5...0,8 Nm

