



Induktiv AS-Interface givare

IGK2008BASI /M/US-104



Produktegenskaper		
Elektriskt utförande		AS-i
Avkänningsavstånd	[mm]	8
Kapsling		gångat utförande
Mått	[mm]	M18 x 1 / L = 60
Applikation		
Speciella egenskaper		guldpläterade stift
Applikation		Användning i verkstadsmaskiner, kylvätska och smörjmedel
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning	[mA]	< 30
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning	[ms]	1000
Utgångar		
Elektriskt utförande		AS-i
Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	100
Område		
Avkänningsavstånd	[mm]	8
Arbetsavstånd	[mm]	0...6,5
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,45 / koppar: 0,35
Hysteres	[% av Sr]	1...20
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 68; ("Coolant")



Induktiv AS-Interface givare

IGK2008BASI /M/US-104

Anslutning

