


## Induktiv givare

IDC2050BBRKG/UP/0,80M/PUR/US

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Produktegenskaper

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Elektriskt utförande   | PNP/NPN      |
| Utgångsfunktion        | brytande     |
| Avkänningsavstånd [mm] | 50           |
| Hölje                  | rektangulär  |
| Mått [mm]              | 92 x 80 x 40 |

## Elektriska data

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Anslutningsspänning [V] | 10...55 DC |
| Skyddsklass             | II         |
| Polaritetsskyddad       | ja         |

## Utgångar

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| Elektriskt utförande                                   | PNP/NPN    |
| Utgångsfunktion                                        | brytande   |
| Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]          | 4,6        |
| Minsta lastström [mA]                                  | 4          |
| Max. läckström [mA]                                    | 0,6        |
| Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 400        |
| Kopplingsfrekvens DC [Hz]                              | 90         |
| Kortslutningsskyddad                                   | ja         |
| Typ av kortslutningsskydd                              | pulserande |
| Överlastskydd                                          | ja         |



## Induktiv givare

IDC2050BBRKG/UP/0,80M/PUR/US

| Område                            |               |                                                                             |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Avkänningsavstånd                 | [mm]          | 50                                                                          |
| Arbetsavstånd                     | [mm]          | 0...40,5; (monterad inbyggd i stål ST37)                                    |
| Noggrannhet / Avvikelse           |               |                                                                             |
| Korrektionsfaktor                 |               | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
| Hysteres                          | [% av Sr]     | 3...20                                                                      |
| Tolerans, kopplingspunkt          | [% av Sr]     | -15...15                                                                    |
| Driftförhållanden                 |               |                                                                             |
| Omgivningstemperatur              | [°C]          | -25...70                                                                    |
| Kapslingsklass                    |               | IP 67                                                                       |
| Godkännanden / tester             |               |                                                                             |
| EMC                               | EN 60947-5-2  |                                                                             |
| Mekaniska data                    |               |                                                                             |
| Hölje                             |               | rektangulär                                                                 |
| Montering                         |               | inbyggbar                                                                   |
| Mått                              | [mm]          | 92 x 80 x 40                                                                |
| Material                          |               | PPE; PPE; Mässing förnicklad                                                |
| Displayer / manöverelement        |               |                                                                             |
| Display                           | Utgångsstatus | 1 x LED, gul                                                                |
| Tillbehör                         |               |                                                                             |
| Ingående delar                    |               | täckplugg: 1                                                                |
| Anmärkning                        |               |                                                                             |
| Förpackning                       |               | 1 antal                                                                     |
| Elektrisk anslutning - hankontakt |               |                                                                             |
| kabel: 0,8 m, PUR                 |               |                                                                             |
| Anslutning: 1 x M12; kodning: A   |               |                                                                             |
|                                   |               |                                                                             |



## Induktiv givare

IDC2050BBRKG/UP/0,80M/PUR/US

### Anslutning

