


## Induktiv givare

IFK3004-BPOG/V4A/ 6m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



## Produktgenskaper

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Elektriskt utförande   | PNP              |
| Utgångsfunktion        | slutande         |
| Avkänningsavstånd [mm] | 4                |
| Kapsling               | gängat utförande |
| Mått [mm]              | M12 x 1          |

## Elektriska data

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Anslutningsspänning [V] | 10...30 DC |
| Strömförbrukning [mA]   | 15; (24 V) |
| Skyddsklass             | II         |
| Polaritetsskyddad       | nej        |

## Utgångar

|                                                        |          |
|--------------------------------------------------------|----------|
| Elektriskt utförande                                   | PNP      |
| Utgångsfunktion                                        | slutande |
| Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]          | 1        |
| Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA] | 200      |
| Kopplingsfrekvens DC [Hz]                              | 300      |
| Kortslutningsskyddad                                   | nej      |
| Överlastskydd                                          | nej      |

## Område

|                                     |          |
|-------------------------------------|----------|
| Avkänningsavstånd [mm]              | 4        |
| Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm] | 4 ± 10 % |
| Arbetsavstånd [mm]                  | 0...3,25 |

## Noggrannhet / Avvikelse

|                                    |                                                                             |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Korrektionsfaktor                  | Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2 |
| Hysteres [% av Sr]                 | 1...15                                                                      |
| Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr] | -10...10                                                                    |


# IF5126



## Induktiv givare

IFK3004-BPOG/V4A/ 6m

| Driftförhållanden                         |              |                                    |
|-------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| Omgivningstemperatur                      | [°C]         | -25...80                           |
| Kapslingsklass                            |              | IP 67                              |
| Godkännanden / tester                     |              |                                    |
| EMC                                       | EN 60947-5-2 |                                    |
|                                           | EN 55011     | Klass B                            |
| Mekaniska data                            |              |                                    |
| Kapsling                                  |              | gångat utförande                   |
| Montering                                 |              | ej inbyggbar                       |
| Mått                                      | [mm]         | M12 x 1                            |
| Gångbeteckning                            |              | M12 x 1                            |
| Material                                  |              | rostfritt stål (1.4571/316Ti); PBT |
| Tillbehör                                 |              |                                    |
| Ingående delar                            |              | låsmuttrar: 2                      |
| Anmärkning                                |              |                                    |
| Förpackning                               |              | 1 antal                            |
| Elektrisk anslutning                      |              |                                    |
| kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup> |              |                                    |
| Anslutning                                |              |                                    |



|      |               |
|------|---------------|
|      | Ledarfärger : |
| BN = | brun          |
| BU = | blå           |
| BK = | svart         |