


Induktiv givare

IFB3007-BPKG/M/V4A/20M/WH

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IFT245 + EVT093

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	7
Kapsling	gängt utförande
Mått [mm]	M12 x 1 / L = 61

Applikation

Speciella egenskaper	Utökat avkänningsavstånd
Applikation	regelmässing rengöringsprocess

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	10; (24 V)
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	800
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Avkänningsavstånd [mm]	7
------------------------	---



Induktiv givare

IFB3007-BPKG/M/V4A/20M/WH

Verkligt avkänningsavstånd, [mm] Sr	7 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]	0...5,7
Utökat avkänningsavstånd	ja

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,5 / Aluminium: 0,4 / koppar: 0,3
Hysteres [% av Sr]	1...20
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	-10...10

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	0...100
Kapslingsklass	IP 68; IP 69K; ("COP")

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	2006	

Mekaniska data

Vikt [g]	0,692
Kapsling	gångat utförande
Montering	ej inbyggbar
Mått [mm]	M12 x 1 / L = 61
Gängbeteckning	M12 x 1
Material	rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: PEEK

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	4 x 90° LED, gul
---------	---------------	------------------

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

IFT212



Induktiv givare

IFB3007-BPKG/M/V4A/20M/WH

Elektrisk anslutning

kabel: 20 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Anslutning

