




IG5502



Induktiv givare

IGA3005-BPKG/V4A/6M

Tolerans, kopplingspunkt	-10...10
[% av Sr]	

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[-25...80
[°C]	
Kapslingsklass	IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]	1884	

Mekaniska data

Vikt	[g]	367
Kapsling	gängat utförande	
Montering	inbyggbar	
Mått	[mm]	M18 x 1 / L = 80
Gängbeteckning	M18 x 1	
Material	rostfritt stål (1.4571/316Ti); PBT	

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Anslutning



	Ledarfärger :
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå