




Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 LED 2 x

Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	12
Kapsling	gängat utförande
Mått [mm]	M30 x 1,5 / L = 44

Applikation

Speciella egenskaper	Utökat avkänningsavstånd; optisk inställningshjälp
----------------------	--

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	nej

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	5
Minsta lastström [mA]	5
Max. läckström [mA]	1
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	100
Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Område

Avkänningsavstånd	[mm]	12
Arbetsavstånd	[mm]	0...9,7
Utökat avkänningsavstånd		ja

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2



Induktiv givare

IIB2012BAROG/UP/Sonderstecker

Hysteres	[% av Sr]	1...15
----------	-----------	--------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
----------------------	------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Vikt	[g]	164,525
------	-----	---------

Kapsling	gångat utförande
----------	------------------

Montering	inbyggbar
-----------	-----------

Mått	[mm]	M30 x 1,5 / L = 44
------	------	--------------------

Gångbeteckning	M30 x 1,5
----------------	-----------

Material	Mässing belagd med vitbrons; PBT
----------	----------------------------------

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, röd
---------	---------------	--------------

	Utgångsstatus	1 x LED, grön
--	---------------	---------------

Optisk inställningshjälp	ja
--------------------------	----

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------


Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

kabel: 0,5 m, PUR / PVC

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



II5777



Induktiv givare

IIB2012BAROG/UP/Sonderstecker

Anslutning

