

Induktiv AS-Interface givare

IMC2015-ASI /US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IM5118

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	AS-i
Avkänningsavstånd [mm]	15
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	40 x 40 x 66

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift
----------------------	---------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	26,5...31,6 DC
Strömförbrukning [mA]	< 30
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande



Induktiv AS-Interface givare

IMC2015-ASI /US-100

Överlastskydd	ja
---------------	----

Område

Avkänningsavstånd [mm]	15
------------------------	----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...70
---------------------------	----------

Kapslingsklass	IP 67
----------------	-------

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klass B

AS-i-klassificering

AS-i I/O-konfigurering [hex]	1
------------------------------	---

AS-i ID-kod [hex]	1
-------------------	---

Databitar	Typ	Ingång	Ingång	Ingång	Utgång
	Benämning	kopplingssignal	säker zon	driftberedskap	Test
	status = 0	målet utanför aktiv zon	målet utom osäker zon	enhet defekt eller målet har kolliderat med givaren	inte använd
	status = 1	målet innanför aktiv zon	målet inom säker zon	enheten redo	inte använd

Mekaniska data

Hölje	rektangulär
-------	-------------

Montering	inbyggbar
-----------	-----------

Mått [mm]	40 x 40 x 66
-----------	--------------

Material	kapsling: PBT; sensorytan: PPE; klämcylinder: PPS
----------	---

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	Osäkert område	1 x LED, röd kabelbrott givare, kortslutning givare Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

Tillbehör

Ingående delar	Hållare: 1
	Insexnyckel: 1

Anmärkning

Anmärkning	5 positioner av den aktiva ytan är möjliga
------------	--

	Säkert arbetsområde: ungefär 10...80 % av Sn
--	--

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad





Induktiv AS-Interface givare

IMC2015-ASI /US-100

Anslutning

