


IM5119



Induktiv givare

IMC3020UBPKG/K1/SC/US-100-DPS



- 1 LED gul
- 2 LED grön



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	20
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	40 x 40 x 54

Applikation

Speciella egenskaper	Korrektionsfaktor = 1; Elektromagnetfältssäker; nonstick-beläggning
Elektromagnetfältssäker	ja
Max. elektromagnetisk fältimmunitet [mT]	300

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	< 20
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja



Induktiv givare

IMC3020UBPKG/K1/SC/US-100-DPS

Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]		200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]		200
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Område		
Avkänningsavstånd [mm]		20
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]		20 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]		0...16,2
Noggrannhet / Avvikelse		
Korrektionsfaktor	Stål: 1 / rostfritt stål: 1 / Mässing: 1 / Aluminium: 1 / koppar: 1	
Hysteres [% av Sr]		1...20
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]		-10...10
Korrektionsfaktor = 1		ja
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur [°C]		-25...70
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	8 kV CD / 4 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV line to line, Ri 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		1165
UL godkännande	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	Spänningsmatning	Class 2
	Filnummer UL	E174191
Mekaniska data		
Vikt [g]		141,5
Hölje		rektangulär
Sensorytan		5 positioner valbara
Montering		inbyggbar
Mått [mm]		40 x 40 x 54
Material	kapsling: PA nonstick-beläggning; sensorytan: PA svart nonstick-beläggning; ändhylsa: PA; klämcyllinder: orange; skruv: rostfritt stål (1,4567 / 304Cu)	



Induktiv givare

IMC3020UBPKG/K1/SC/US-100-DPS

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: låsning, roterbar, rostfritt stål (1,4404 / SS2348)



Anslutning

