


Induktiv givare

IMC2015-BRKG/UP/0.15M/PUR/US

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv


Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP/NPN
Utgångsfunktion	brytande
Avkänningsavstånd [mm]	15
Hölje	rektangulär
Mått [mm]	40 x 40 x 66

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift
----------------------	---------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...55 DC
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP/NPN
----------------------	---------



Induktiv givare

IMC2015-BRKG/UP/0.15M/PUR/US

Utgångsfunktion		brytande	
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]		4,6	
Minsta lastström [mA]		2	
Max. läckström [mA]		0,8	
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]		100	
Kopplingsfrekvens DC [Hz]		150	
Kortslutningsskyddad		ja	
Typ av kortslutningsskydd		pulserande	
Överlastskydd		ja	
Område			
Avkänningsavstånd [mm]		15	
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]		15 ± 10 %	
Arbetsavstånd [mm]		0...12,1	
Noggrannhet / Avvikelse			
Korrektionsfaktor		Stål: 1 / rostfritt stål: 0,7 / Mässing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / koppar: 0,2	
Hysteres [% av Sr]		1...15	
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]		-10...10	
Driftförhållanden			
Omgivningstemperatur [°C]		-25...70	
Kapslingsklass		IP 67	
Godkännanden / tester			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	Klass B
Mekaniska data			
Hölje		rektangulär	
Montering		inbyggbar	
Mått [mm]		40 x 40 x 66	
Material		kapsling: PBT; sensorytan: PEI; klämcylinder: PPS	
Displayer / manöverelement			
Display		Utgångsstatus	1 x LED, gul
Tillbehör			
Ingående delar		Hållare: 1	
		Insexnyckel: 1	
Anmärkning			
Förpackning		1 antal	

Induktiv givare

IMC2015-BRKG/UP/0.15M/PUR/US

Elektrisk anslutning - hankontakt

kabel: 0,15 m, PUR

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Anslutning

