




Cylindersensor för cylinder med dragstänger

IQ5002

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: MK5023

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Sensorytan

Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 2
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	5

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,3
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	1000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Magnetisk känslighet [mT]	2...35
---------------------------	--------



Cylindersensor för cylinder med dragstänger

IQ5002

Rörelsehastighet	[m/s]	< 10
Noggrannhet / Avvikelse		
Hysteres	[mm]	1
Repeternoggrannhet	[mm]	0,1
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
Stöt-/vibrationstålighet		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekaniska data		
Cylindertyp		pneumatisk cylinder
Material		plast
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, röd
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PVC		
Anslutning		



BK = Ledarfärger :
 BN = svart
 BU = brun
 blå