


Positiongivare för linjärventiler

IX-3080-BPKG/3LED/0,3M

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: IX5010

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



- 1 Max. spindelrörelse
- 2 Måtdistans
- 3 initialvärde på mätområdet Nollpunkt
- 4 Programmeringsknappar



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	3 x slutande
Mått [mm]	67,5 x 43 x 110



Positiongivare för linjärventiler

IX-3080-BPKG/3LED/0,3M

Applikation		
Applikation		Positionsövervakning för linjära enkel- och dubbelsvarsventiler; Absolut avståndsmätning; Övervakning av ventiltätning
Elektriska data		
Anslutningsspänning	[V]	18...36 DC
Strömförbrukning	[mA]	42; (24 V)
Skyddsklass		III
Polaritetsskyddad		ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning	[ms]	2000
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		3 x slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC	[V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	100
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Område		
Mätområde	[mm]	0...80
Max. målhastighet	[m/s]	1
Upplösning av ventilslag	[mm]	0,2
Flagga		cylindrisk skiva
	-	Ø 24 mm ±0,05 mm
	-	min. höjd 10mm
	-	plan yta
	-	rostfritt stål DIN17440, material nummer 316S12.
Mjukvara / programmering		
Parametreringsmöjligheter		3 fritt definierbara kopplingspunkter inom mätområdet
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Hänvisning till omgivningstemperatur		vid fast lagd kabel
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; (enbart i samband med en inbyggnad i ventiltoppen, som erbjuder tillräckligt skydd mot mekanisk åverkan på givaren)
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV Kopplingsbox
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	3 V
Mekaniska data		
Mått	[mm]	67,5 x 43 x 110
Material		PA; TPE; PP


IX5008



Positiongivare för linjärventiler

IX-3080-BPKG/3LED/0,3M

Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, grön open
	Utgångsstatus	1 x LED, gul seat
	Utgångsstatus	1 x LED, röd close
Tillbehör		
Ingående delar	monteringsklämmor: 1	
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kabel: 0,3 m, PVC		
Anslutning		



svart	OUT 1 seat
vit	OUT 2 close
grå	OUT 3 open
Ledarfärger :	
BK =	svart
BN =	brun
BU =	blå
GY =	grå
WH =	vit