




Kapacitiv givare

KG-2008-BBOA/NI

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



- 1 tryckknappar
- 2 LED 3 x



Produktegenskaper	
Utgångsfunktion	brytande
Avkänningsavstånd [mm]	2,5...8
Kapsling	gätagat utförande
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 74
Applikation	
Speciella egenskaper	optisk inställningshjälp
Elektriska data	
Anslutningsspänning [V]	30...250 AC / 20...250 DC
Skyddsklass	II
Polaritetssäker	nej
Utgångar	
Utgångsfunktion	brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	8
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC [V]	10
Minsta lastström [mA]	5
Max. läckström [mA]	2,5 (250 V AC) / 2,2 (110 V AC) / 2,0 (24 V DC)
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC [mA]	90; (180 (...40 °C))



Kapacitiv givare

KG-2008-BBOA/NI

Permanent belastningsström i [mA] kopplingsutgången DC	90; (180 (...40 °C))
Belastningsström i [mA] kopplingsutgången, kort tid	1000; (20 ms / 0,5 Hz)
Kopplingsfrekvens AC [Hz]	20
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	20
Kortslutningssäker	nej
Överlastskydd	nej

Område

Avkänningsavstånd [mm]	2,5...8
Avkänningsavstånd inställbar	ja
Fabriksinställning räckvidd [mm]	8

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor	Glas: 0,4 / vatten: 1 / keramik: 0,2 / PVC: 0,2
Hysteres [% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	-15...15

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 65
Utökad tålighet	ja

Godkännanden / tester

EMC	IEC 60947-5-2
-----	---------------

Mekaniska data

Kapsling	gångat utförande
Montering	ej inbyggbar
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 74
Gångbeteckning	M18 x 1
Material	PBT

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	Inställningshjälp	1 x LED, röd
Optisk inställningshjälp	ja	

Elektrisk anslutning

Erforderligt skydd	miniatorsäkring enligt IEC60127-2 blad 1; ≤ 2 A; snabb
--------------------	--

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Anmärkning

Anmärkning	Rekommendation: kontrollera så att enheten fungerar efter en kortslutning.
Förpackning	1 antal

KG0007



Kapacitiv givare

KG-2008-BBOA/NI

Elektrisk anslutning

kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Anslutning



Hänvisning miniatursäkring enligt IEC60127-2 blad 1 ≤ 2 A snabb