


Kapacitiv givare

KIA2010-ASI /US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 Jordningsring



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	AS-i
Avkänningsavstånd [mm]	4...10
Kapsling	gängt utförande
Mått [mm]	M30 x 1,5

Applikation

Speciella egenskaper	optisk inställningshjälp
----------------------	--------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	20...32 DC
Strömförbrukning [mA]	50
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	AS-i
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	40
Överlastskydd	ja

Område

Avkänningsavstånd [mm]	4...10
Avkänningsavstånd inställbar	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 67



Kapacitiv givare

KIA2010-ASI /US-100

Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
AS-i-klassificering		
AS-i I/O-konfigurering [hex]		1
AS-i ID-kod [hex]		F
AS-i certifikat		00501
Mekaniska data		
Kapsling		gångat utförande
Montering		ej inbyggbar
Mått [mm]		M30 x 1,5
Gångbeteckning		M30 x 1,5
Material		Mässing förnicklad; PBT
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	Inställningshjälp	1 x LED, röd
Optisk inställningshjälp		ja
Tillbehör		
Ingående delar		låsmuttrar: 2
		skruvmejsel: 1
Anmärkning		
Anmärkning		Säkert arbetsområde: ungefär 10...80 % av Sn
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt		

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

