


Kapacitiv givare

KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: KI6000

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (valbar)
Avkänningsavstånd [mm]	3...15
Kapsling	gängat utförande
Mått [mm]	M30 x 1,5 / L = 92

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	13; (24 V)
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (valbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	40
Kortslutningssäker	ja
Överlastskydd	ja

Område

Avkänningsavstånd [mm]	3...15
Avkänningsavstånd inställbar	ja



Kapacitiv givare

KI-3015-FPKG/NI/SS-000-K

Fabriksinställning räckvidd	[mm]	15
-----------------------------	------	----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...70
Kapslingsklass		IP 65
Utökad tålighet		ja; (Utökat RFI-skydd (via kabel HF))

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

Mekaniska data

Vikt	[g]	102,6
Kapsling		gångat utförande
Montering		ej inbyggbar
Mått	[mm]	M30 x 1,5 / L = 92
Gångbeteckning		M30 x 1,5
Material		PBT

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar		låsmuttrar: 2
		skruvmejsel: 1

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x ventilkontakt typ A DIN (DIN EN 175301-803)



Anslutning

