


Kapacitiv givare

KNM18NUKFPKG/4m

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 Programmeringsknapp



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (valbar)
Kapsling	gängat utförande
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 76,5

Applikation

Media	pulver; vätskor; Oljor; kylsmörjmedel
-------	---------------------------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	17; (24 V)
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (valbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	5
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...80
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------



Kapacitiv givare

KNM18NUKFPKG/4m

Mekaniska data

Kapsling		gångat utförande
Montering		ej inbyggbar
Mått [mm]		M18 x 1 / L = 76,5
Gångbeteckning		M18 x 1
Material		PP svart

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	drift	1 x LED, grön
	Funktion	1 x LED, röd

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 4 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Anslutning

