


KT5002



Kapacitiv touchgivare

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	Ø 100 / L = 11

Applikation

Arbetsprincip	dynamisk
---------------	----------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	12...30 DC
Strömförbrukning [mA]	30
Skyddsklass	III

KT5002



Kapacitiv touchgivare

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Polaritetsskyddad		ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning	[ms]	500

Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	200
Kortslutningsskyddad		ja
Överlastskydd		ja
Längd på utgångssignalen	[ms]	300

Reaktionstider		
Reaktionstid	[ms]	35

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass		IP 67; IP 69K; (frontplacerad)

Godkännanden / tester		
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	391

Mekaniska data		
Vikt	[g]	131
Mått	[mm]	Ø 100 / L = 11
Material		aktiveringsyta: PA Grilamid TR 90UV transparent; kapsling: PC/ABS svart; Fläns: PC/ABS grön

Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	8 x LED, röd
	drift	8 x LED, grön

Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)		fläns i olika färger

Anmärkning		
Förpackning		1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

kabel: 0,3 m, PUR

Anslutning: 1 x M8; kodning: A



KT5002



Kapacitiv touchgivare

KTRDHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Anslutning

