


KT5006



Kapacitiv touchgivare

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	Ø 100 / L = 11

Applikation

Arbetsprincip	statisk
---------------	---------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	12...30 DC
Strömförbrukning [mA]	30
Skyddsklass	III

KT5006



Kapacitiv touchgivare

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Polaritetsskyddad		ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning	[ms]	500
Utgångar		
Elektriskt utförande		PNP
Utgångsfunktion		slutande
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC	[mA]	200
Kortslutningssäker		ja
Överlastskydd		ja
Reaktionstider		
Reaktionstid	[ms]	35
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass		IP 67; IP 69K; (frontplacerad)
Godkännanden / tester		
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	394
Mekaniska data		
Vikt	[g]	129,5
Mått	[mm]	Ø 100 / L = 11
Material		aktiveringsyta: PA Grilamid TR 90UV transparent; kapsling: PC/ABS svart; Fläns: PC/ABS grön
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	8 x LED, röd
	drift	8 x LED, grön
Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)		fläns i olika färger
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt		
kabel: 0,3 m, PUR		
Anslutning: 1 x M8; kodning: A		

KT5006



Kapacitiv touchgivare

KTRSHMK-RBPKG/AM/AS/0,3M

Anslutning

