


KT5007



Kapacitiv touchgivare

KTRDHOK-RANKG/AM/AS/0,3M



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	Ø 96,9 / L = 11

Applikation

Arbetsprincip	dynamisk
---------------	----------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	12...30 DC
Strömförbrukning [mA]	30
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	500

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Permanent belastningsström i [mA] kopplingsutgången DC	200
Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja
Längd på utgångssignalen [ms]	300

Reaktionstider

Reaktionstid [ms]	35
-------------------	----



Kapacitiv touchgivare

KTRDHOK-RANKG/AM/AS/0,3M

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass		IP 67; IP 69K; (frontplacerad)
Godkännanden / tester		
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	418
Mekaniska data		
Vikt	[g]	115,5
Mått	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Material		aktiveringsyta: PA Grilamid TR 90UV transparent; kapsling: PC/ABS svart
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	8 x LED, röd
	drift	8 x LED, grön
Tillbehör		
Tillbehör (alternativ)		fläns i olika färger
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

kabel: 0,3 m, PUR

Anslutning: 1 x M8; kodning: A



Anslutning

