


Kapacitiv touchgivare

KTRDHOKGRBPKG/AM/US/0,3M



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	Ø 96,9 / L = 11

Applikation

Arbetsprincip	dynamisk
---------------	----------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	12...30 DC
Strömförbrukning [mA]	30
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	500

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja
Längd på utgångssignalen [ms]	300

Reaktionstider

Reaktionstid [ms]	35
-------------------	----

KT5020



Kapacitiv touchgivare

KTRDHOKGRBPKG/AM/US/0,3M

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass		IP 67; IP 69K; (frontplacerad)

Mekaniska data

Vikt	[g]	136,5
Mått	[mm]	Ø 96,9 / L = 11
Material		aktiveringsyta: PA Grilamid TR 90UV transparent; kapsling: PC/ABS svart

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	8 x LED, röd
	Funktion	8 x LED, grön kan aktiveras via PIN 2

Tillbehör

Tillbehör (alternativ)	fläns i olika färger
------------------------	----------------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning

kabel: 0,3 m, PUR

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

