


Kapacitiv bakgrundbelyst tryckknapp

KTMDF-K-RBPKG/0,3M

Utgående artikel

Alternativartiklar: KT5111

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	Ø 29 / L = 31

Applikation

Arbetsprincip	dynamisk
---------------	----------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	12...30 DC
Strömförbrukning [mA]	30
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	500

Utgångar


Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Permanent belastningsström i [mA] kopplingsutgången DC	200
Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja
Längd på utgångssignalen [ms]	300



Kapacitiv bakgrundbelyst tryckknapp

KTMDF-K-RBPKG/0,3M

Reaktionstider		
Reaktionstid	[ms]	35
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 69K; (frontplacerad)
Godkännanden / tester		
MTTF (Mean Time To Failure)	[års]	352
Mekaniska data		
Vikt	[g]	40,5
Mått	[mm]	Ø 29 / L = 31
Material		PA 6.6-GF30 svart; aktiveringsyta: PA Grilamid TR 90UV
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, röd
	drift	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar		låsmuttrar: 1
		Packning: 1
Tillbehör (alternativ)		Symbolskiva
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning		
kabel: 0,3 m, PUR		
Anslutning		



BK = Ledarfärger :
 svart
 BN = brun
 BU = blå