


Kapacitiv bakgrundbelyst tryckknapp

KTMSF-K-RBPKG/US/0,3M



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	Ø 29 / L = 31

Applikation

Arbetsprincip	statisk
---------------	---------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	12...30 DC
Strömförbrukning [mA]	30
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	500

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Permanent belastningsström i [mA] kopplingsutgången DC	200
Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja

Reaktionstider

Reaktionstid [ms]	35
-------------------	----

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-40...85
Kapslingsklass	IP 65; IP 67; IP 69K; (frontplacerad)



Kapacitiv bakgrundbelyst tryckknapp

KTMSF-K-RBPKG/US/0,3M

Godkännanden / tester

MTTF (Mean Time To Failure) [års] 352

Mekaniska data

Vikt [g] 55,5

Mått [mm] Ø 29 / L = 31

Material PA 6.6-GF30 svart; aktiveringsyta: PA Grilamid TR 90UV

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, röd
	drift	1 x LED, grön

Tillbehör

Ingående delar låsmuttrar: 1

Packning: 1

Tillbehör (alternativ) Symbolskiva

Anmärkning

Förpackning 1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

kabel: 0,3 m, PUR

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

