


Kapacitiv bakgrundbelyst tryckknapp

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: KT6101

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP; (utgångsfunktion triggad via pin 2)
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	Ø 29 / L = 31

Applikation

Arbetsprincip	bistabil
---------------	----------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	12...30 DC
Strömförbrukning [mA]	30
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	500

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP; (utgångsfunktion triggad via pin 2)
Utgångsfunktion	slutande
Permanent belastningsström i [mA] kopplingsutgången DC	200
Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja

Reaktionstider

Reaktionstid [ms]	35
-------------------	----



Kapacitiv bakgrundbelyst tryckknapp

KTMBF-K-GBPKG/US/0,3M/E

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-40...85
Kapslingsklass		IP 65; IP 67; IP 69K; (frontplacerad)
Mekaniska data		
Vikt	[g]	54
Mått	[mm]	Ø 29 / L = 31
Material		PA 6.6; aktiveringsyta: PA Grilamid TR 90UV
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, grön
Tillbehör		
Ingående delar		låsmuttrar: 1
		Packning: 1
Tillbehör (alternativ)		Symbolskiva
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt		

kabel: 0,3 m, PUR

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

