


Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



Produktegenskaper

Utgångsfunktion		slutande / brytande; (valbar)
Avkänningsavstånd	[mm]	15
Hölje		rektangulär
Mått	[mm]	40 x 40 x 118

Elektriska data

Frekvens AC	[Hz]	47...63
Anslutningsspänning	[V]	35...250 AC
Skyddsklass		II
Polaritetsskyddad		nej

Utgångar

Utgångsfunktion		slutande / brytande; (valbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång AC	[V]	7
Max. läckström	[mA]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången AC	[mA]	500
Belastningström i kopplingsutgången, kort tid	[mA]	4000; (10ms / 0,1Hz)
Kopplingsfrekvens AC	[Hz]	10



Kapacitiv givare

KVE2015-FBOW

Kortslutningsskyddad	nej
Överlastskydd	nej

Område

Avkänningsavstånd [mm]	15
Avkänningsavstånd inställbar	ja
Fabriksinställning räckvidd [mm]	15
Verkligt avkänningsavstånd, Sr [mm]	15 ± 10 %
Arbetsavstånd [mm]	0...12,1

Noggrannhet / Avvikelse

Korrektionsfaktor	Glas: 0,4 / vatten: 1 / keramik: 0,2 / PVC: 0,2
Hysteres [% av Sr]	1...15
Tolerans, kopplingspunkt [% av Sr]	-15...15

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...70
Kapslingsklass	IP 65

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mekaniska data

Hölje	rektangulär
Montering	inbyggbar
Mått [mm]	40 x 40 x 118
Material	PBT

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, röd
---------	---------------	--------------

Anmärkning

Anmärkning	Kabelförskruvning (E11270) beställs separat
Förpackning	1 antal

Elektrisk anslutning

klämmor: ...2,5 mm²

Anslutning

