




Givare för punktnivåavkänning

LI0273--K-00KNPKG/US

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: LI5142

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Programmeringsknapp



Produktegenskaper

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
Problängd L [mm]	273

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift
Media	kylsmörjmedel; Oljor
Kan ej användas för	syror; alkalier
Medietemperatur [°C]	0...65; (vid montering i vatten och vattenbaserade media med temperatur > 35 °C måste enheten byggas in i ett skyddsrör)
Tanktryck [bar]	0,5; (vid koppling tillsammans med monteringstillbehör: E43001 - E43007, E43019)

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...36 DC
Strömförbrukning [mA]	13; (24 V)
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja
Mätprincip	kapacitiv

In- / utgångar

Antal in och utgångar	Antal kopplingsutgångar: 1
-----------------------	----------------------------

Utgångar

Totalt antal utgångar	1
Utgångssignal	kopplingssignal
Elektriskt utförande	PNP
Antal kopplingsutgångar	1
Utgångsfunktion	slutande / brytande; (parametriserbar)
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	250



Givare för punktnivåavkänning

LI0273--K-00KNPKG/US

Kopplingsfrekvens DC	[Hz]	5
Kortslutningsskyddad		ja
Typ av kortslutningsskydd		pulserande
Överlastskydd		ja
Mät-/ Inställningsområde		
Problängd L	[mm]	273
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	15 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV Kopplingsbox
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V (500 Ω AC)
Mekaniska data		
Mått	[mm]	Ø 16
Material		PP; TPE-V
Material, i kontakt med mediet		PP
Displayer / manöverelement		
Display	drift	1 x LED, grön
	Utgångsstatus	1 x LED, gul
	Osäkert område	1 x LED, röd
Anmärkning		
Förpackning		1 antal

LI5042



Givare för punktnivåavkänning

LI0273--K-00KNPKG/US

Elektrisk anslutning

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad

