

MGT200




Magnetgivare

MGK3070-BPKG/M/V4A/US-104-DPS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: MGT203

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Avkänningsavstånd [mm]	70; (hänvisande till magnet M 4.0)
Kapsling	gångat utförande
Mått [mm]	M18 x 1 / L = 60

Applikation

Speciella egenskaper	guldpläterade stift
----------------------	---------------------

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 10
Skyddsklass	II
Polaritetsskyddad	ja

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	200
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	5000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Avkänningsavstånd [mm]	70; (hänvisande till magnet M 4.0)
------------------------	------------------------------------



Magnetgivare

MGK3070-BPKG/M/V4A/US-104-DPS

Magnetisk känslighet	[mT]	0,8
----------------------	------	-----

Noggrannhet / Avvikelse

Hysteres	[% av Sr]	1...10
----------	-----------	--------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	0...100
----------------------	------	---------

Kapslingsklass	IP 68; IP 69K
----------------	---------------

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV line to line, Ri 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	EN 55011	Klass B

Mekaniska data

Vikt	[g]	54
Kapsling		gångat utförande
Mått	[mm]	M18 x 1 / L = 60
Gängbeteckning		M18 x 1
Material		kapsling: rostfritt stål (1,4404 / SS2348); sensorytan: PEEK; låsmuttrar: rostfritt stål

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	låsmuttrar: 2
----------------	---------------

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Kontakter: guldpläterad



Magnetgivare

MGK3070-BPKG/M/V4A/US-104-DPS

Anslutning

