


MK501A



T-spår cylindergivare

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US/3D



- 1 Monteringsfäste
2 Sensorytan



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	25 x 5 x 6,5

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 10
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	30

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	10000
Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja

Område

Magnetisk känslighet [mT]	2,8
Rörelsehastighet [m/s]	> 10

Noggrannhet / Avvikelse

Hysteres [mm]	< 1,5
---------------	-------

MK501A



T-spårscylindergivare

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US/3D

Repeternoggrannhet [mm] < 0,2

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C] -25...60

Kapslingsklass IP 65; IP 67

Godkännanden / tester

ATEX-märkning  II 3D Ex tc IIIC T125°C Dc X

EMC EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD

EN 61000-4-3 HF påstrålat 10 V/m

EN 61000-4-4 Burst 2 kV

EN 61000-4-6 HF ledningsbunden 10 V

EN 55011 Klass B

MTTF (Mean Time To Failure) [års] 3694

Mekaniska data

Vikt [g] 52,4

Montering inbyggbar

Moneringstyp fästklämma med kombinerad spår-/insexskalle, nyckelvidd 0,9

Cylindertyp T-spårscylindrar; (adaptrar möjliggör montering på olika cylindertyper)

Mått [mm] 25 x 5 x 6,5

Material PA; rostfritt stål

Displayer / manöverelement

Display Utgångsstatus 1 x LED, gul

Tillbehör

Ingående delar gummihållare: 1

kabelklämma: 1

Skyddshölje: 1 x T-Nut, E12259

Anmärkning

Förpackning 1 antal

Elektrisk anslutning - hankontakt

kabel: 0,3 m, PUR

Anslutning: 1 x M12; kodning: A; Låsning: sexkantmutter, roterbar, rostfritt stål



MK501A



T-spår cylindergivare

MKT3028BBPKG/G/0,3M/ZH/US/3D

Anslutning

