


Cylindersensor för cylinder med dragstänger

MKZ3000UBPKG/US-100

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 Sensorytan



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Applikation

Speciella egenskaper	Elektromagnetfälsäker
Elektromagnetfälsäker	ja

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 10
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	2

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	300
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	5000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Magnetisk känslighet [mT]	3
Rörelsehastighet [m/s]	< 5

MK5021



Cylindersensor för cylinder med dragstänger

MKZ3000UBPKG/US-100

Noggrannhet / Avvikelse		
Hysteres	[mm]	1
Repeternoggrannhet	[mm]	0,1
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...75
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Stöt-/vibrationstålighet	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mekaniska data		
Sensorytan	centrerad	
Cylindertyp	dragstångscylinder	
Mått	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Material	kapsling: plast; Monteringsadapter: Aluminium	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning - hankontakt		

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

