




Cylindersensor för cylinder med dragstänger

MKZ3000-ANKG/US

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv

Alternativartiklar: MK5113 + E11797

Då ni väljer en alternativartikel, beakta att tekniska data kan avvika!



1 Sensorytan



Produktgenskaper

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	30 x 30 x 23

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 10
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	2

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	300
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	5000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja



Cylindersensor för cylinder med dragstänger

MKZ3000-ANKG/US

Område		
Magnetisk känslighet	[mT]	3
Rörelsehastighet	[m/s]	< 5
Noggrannhet / Avvikelse		
Hysteres	[mm]	1
Repeternoggrannhet	[mm]	0,1
Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...75
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Stöt-/vibrationstålighet	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mekaniska data		
Sensorytan	front	
Cylindertyp	dragstångscylinder	
Mått	[mm]	30 x 30 x 23
Material	Aluminium; plast	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning - hankontakt		

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

