


Cylindersensor för cylinder med dragstänger

MKZ3000-ANKG/US

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 Sensorytan



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 10
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	2

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	300
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	5000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Magnetisk känslighet [mT]	3
Rörelsehastighet [m/s]	< 5

Noggrannhet / Avvikelse

Hysteres [mm]	1
Repeternoggrannhet [mm]	0,1



Cylindersensor för cylinder med dragstänger

MKZ3000-ANKG/US

Driftförhållanden		
Omgivningstemperatur	[°C]	-25...75
Kapslingsklass		IP 67
Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Stöt-/vibrationstålighet		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)
Mekaniska data		
Sensorytan		front
Cylindertyp		dragstångscylinder
Mått	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Material		kapsling: plast; Monteringsadapter: Aluminium
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning		1 antal
Elektrisk anslutning - hankontakt		

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

