




Cylindersensor för cylinder med dragstänger

MKZ3000-ANKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 Sensorytan



Produktgenskaper

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 10
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	2

Utgångar

Elektriskt utförande	NPN
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	300
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	5000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Magnetisk känslighet [mT]	3
Rörelsehastighet [m/s]	< 5

Noggrannhet / Avvikelse

Hysteres [mm]	1
Repeternoggrannhet [mm]	0,1

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur [°C]	-25...75
Kapslingsklass	IP 67


MK5035



Cylindersensor för cylinder med dragstänger

MKZ3000-ANKG

Godkännanden / tester		
EMC	EN 60947-5-2	
Stöt-/vibrationstålighet	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mekaniska data		
Sensorytan	front	
Cylindertyp	dragstångscylinder	
Mått	[mm]	37,5 x 35 x 35,5
Material	kapsling: plast; Monteringsadapter: Aluminium	
Displayer / manöverelement		
Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
Anmärkning		
Förpackning	1 antal	
Elektrisk anslutning		
kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²		
Anslutning		



	Ledarfärger :
BN =	brun
BU =	blå
BK =	svart