


## Cylindersensor för cylinder med dragstänger

MKZ3000-ANKG

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 Sensorytan



## Produkttegenskaper

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Elektriskt utförande | NPN              |
| Utgångsfunktion      | slutande         |
| Mått [mm]            | 37,5 x 35 x 35,5 |

## Elektriska data

|                                                |            |
|------------------------------------------------|------------|
| Anslutningsspänning [V]                        | 10...30 DC |
| Strömförbrukning [mA]                          | < 10       |
| Polaritetsskyddad                              | ja         |
| Max. effekt vid i<br>tillslagsfördröjning [ms] | 2          |

## Utgångar

|                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Elektriskt utförande                                      | NPN        |
| Utgångsfunktion                                           | slutande   |
| Max. spänningsfall vid<br>kopplingsutgång DC [V]          | 2          |
| Permanent belastningsström i<br>kopplingsutgången DC [mA] | 300        |
| Kopplingsfrekvens DC [Hz]                                 | 5000       |
| Kortslutningsskyddad                                      | ja         |
| Typ av kortslutningsskydd                                 | pulserande |
| Överlastskydd                                             | ja         |

## Område

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Magnetisk känslighet [mT] | 3   |
| Rörelsehastighet [m/s]    | < 5 |

## Noggrannhet / Avvikelse

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Hysteres [mm]            | 1   |
| Repeter Noggrannhet [mm] | 0,1 |

## Driftförhållanden


|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Omgivningstemperatur [°C] | -25...75 |
| Kapslingsklass            | IP 67    |



## Cylindersensor för cylinder med dragstänger

MKZ3000-ANKG

| Godkännanden / tester               |                                               |                  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|
| EMC                                 | EN 60947-5-2                                  |                  |
| Stöt-/vibrationstålighet            | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)                |                  |
| Mekaniska data                      |                                               |                  |
| Sensorytan                          | centrerad                                     |                  |
| Cylindertyp                         | dragstångscylinder                            |                  |
| Mått                                | [mm]                                          | 37,5 x 35 x 35,5 |
| Material                            | kapsling: plast; Monteringsadapter: Aluminium |                  |
| Displayer / manöverelement          |                                               |                  |
| Display                             | Utgångsstatus                                 | 1 x LED, gul     |
| Anmärkning                          |                                               |                  |
| Förpackning                         | 1 antal                                       |                  |
| Elektrisk anslutning                |                                               |                  |
| kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm² |                                               |                  |
| Anslutning                          |                                               |                  |



BN =                      Ledarfärger :  
 BU =                      brun  
 BK =                      blå  
                               svart