


Cylindersensor för cylinder med dragstänger

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Artikeln ej längre tillgänglig - Arkiv



1 Sensorytan



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Mått [mm]	30 x 30 x 23

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC
Strömförbrukning [mA]	< 10
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	2

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	slutande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	300
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	5000
Kortslutningsskyddad	ja
Typ av kortslutningsskydd	pulserande
Överlastskydd	ja

Område

Magnetisk känslighet [mT]	2
---------------------------	---



Cylindersensor för cylinder med dragstänger

MKZ3000-BPKG/US-100-DPS

Rörelsehastighet	[m/s]	< 5
------------------	-------	-----

Noggrannhet / Avvikelse

Hysteres	[mm]	1
Repeternoggrannhet	[mm]	0,1

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...75
Kapslingsklass		IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 60947-5-2	
Stöt-/vibrationstålighet		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)

Mekaniska data

Sensorytan		front
Cylindertyp		dragstångscylinder; (Joucomatic)
Mått	[mm]	30 x 30 x 23
Material		Aluminium; plast

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Anmärkning

Förpackning		1 antal
-------------	--	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

Anslutning: 1 x M12; kodning: A



Anslutning

