


MK5119



T-spår cylindergivare

MKT3028BAPKG/G/0,3M/ZH/AS



- 1 Monteringsfäste
2 Sensorytan



Produktegenskaper

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	brytande
Mått [mm]	25 x 5 x 6,5

Elektriska data

Anslutningsspänning [V]	10...30 DC; (supply class 2 enligt cULus)
Strömförbrukning [mA]	< 10
Skyddsklass	III
Polaritetsskyddad	ja
Max. effekt vid i tillslagsfördröjning [ms]	30

Utgångar

Elektriskt utförande	PNP
Utgångsfunktion	brytande
Max. spänningsfall vid kopplingsutgång DC [V]	2,5
Permanent belastningsström i kopplingsutgången DC [mA]	100
Kopplingsfrekvens DC [Hz]	10000
Kortslutningsskyddad	ja
Överlastskydd	ja

Område

Magnetisk känslighet [mT]	2,8
Rörelsehastighet [m/s]	> 10

Noggrannhet / Avvikelse

Hysteres [mm]	< 1,5
---------------	-------

MK5119



T-spårscylindergivare

MKT3028BAPKG/G/0,3M/ZH/AS

Repeternoggrannhet	[mm]	< 0,2
--------------------	------	-------

Driftförhållanden

Omgivningstemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklass		IP 65; IP 67

Godkännanden / tester

EMC	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF påstrålat	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF ledningsbunden	10 V
	EN 55011	Klass B
MTTF (Mean Time To Failure) [års]		2373
UL godkännande	Godkännandennummer UL	C003

Mekaniska data

Vikt	[g]	12,67
Montering		inbyggbar
Monteringstyp		fästklämma med kombinerad spår-/insexskalle, nyckelvidd 0,9
Cylindertyp		T-spårscylindrar
Mått	[mm]	25 x 5 x 6,5
Material		kapsling: PA; Monteringsfäste: rostfritt stål

Displayer / manöverelement

Display	Utgångsstatus	1 x LED, gul
---------	---------------	--------------

Tillbehör

Ingående delar	gummihållare: 1
	kabelklämma: 1

Anmärkning

Förpackning	1 antal
-------------	---------

Elektrisk anslutning - hankontakt

kabel: 0,3 m, PUR

Anslutning: 1 x M8; kodning: A; Låsning: snäppskruvförbindning





T-spår cylindergivare

MKT3028BAPKG/G/0,3M/ZH/AS

Anslutning

